

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X140/S=17



Artigo nr.	01200.100.140
Marca	-
UBB	950351147356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025739
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	140
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	17

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Desenho técnico

