

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X170/S=17



Artigo nr.	01200.100.170
Marca	-
UBB	952351327277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025777
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	170
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	17

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

### Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Desenho técnico

