

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X190/S=17



Referência	01200.100.190
Marca	-
UBB	500621729572
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503549
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	190 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	190
P	1.5
s	17

Desenho técnico

