FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M12X40/S=19

Referência	01200.120.040
Marca	-
UBB	500621729655
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503556
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Desenho técnico