

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M12X50/S=19



Referência	01200.120.050
Marca	-
UBB	950351148008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025852
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Desenho técnico

