

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M12X55/S=19



Referência	01200.120.055
Marca	-
UBB	950351148180
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025876
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	55 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Desenho técnico

