

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M16X220



Referência	01200.160.220
Marca	-
UBB	950351153859
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026767
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	220
P	2
s	24

Desenho técnico

