


Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 8.8 M10X120/S=17



Referência	01210.100.120
Marca	-
UBB	950351071192
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030528
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

Desenho técnico

