




Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M24X75

Referência	01210.240.075
Marca	-
UBB	954351194905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031976
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	75 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Desenho técnico

