




Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M24X90

Referência	01210.240.090
Marca	-
UBB	950351082249
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031990
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

Desenho técnico

