FABORY



Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M24X110

Referência	01210.240.110
Marca	-
UBB	952351327764
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032010
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Desenho técnico

