


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 8.8 M24X180



Artigo nr.	01210.240.180
Marca	-
UBB	950351082736
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032072
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M24
Comprimento (L) (mm)	180
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

k	15
P	3
s	36

Desenho técnico

