



Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M27X80

Referência	01210.270.080
Marca	-
UBB	950351083239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032140
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Desenho técnico

