

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M27X140



Referência	01210.270.140
Marca	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Desenho técnico

