


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M30X100



Referência	01210.300.100
Marca	-
UBB	950351084302
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032300
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Desenho técnico

