




Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M30X120

Referência	01210.300.120
Marca	-
UBB	950351084484
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032324
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Desenho técnico

