FABORY



Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M36X50

Referência	01210.360.050
Marca	-
UBB	955351314526
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753570
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Desenho técnico

