


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M36X90



Referência	01210.360.090
Marca	-
UBB	950351085390
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032430
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

Desenho técnico

