

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M6X50

Referência	01220.060.050
Marca	-
UBB	950351167065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033116
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Desenho técnico

