FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X110

Referência	01220.080.110
Marca	-
UBB	952351328341
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033369
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Normas

Diâmetro	M8	ISO	4014
Comprimento	110 mm	ASME	B18.2.3.1M
Classe	8.8	NF	E25-112
Encaixe	Sextavado	DIN	931
Forma da cabeça	Cabeça sextavada	NEN	1555
Material	Aço		
Direção da rosca	Direita		
Tratamento sup.	Passivado a amarelo		
Rosca	Métrica		

Especificação técnica

Desenho técnico

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
Р	1.25
S	13

