

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X110



Artigo nr.	01220.080.110
Marca	-
UBB	952351328341
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033369
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M8
Comprimento (L) (mm)	110
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

### Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Desenho técnico

