

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X40/S=17



Artigo nr.	01220.100.040
Marca	-
UBB	950351168139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033475
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	40
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	17

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Desenho técnico

