

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X45/S=17

Referência	01220.100.045
Marca	-
UBB	950351168212
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033482
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Desenho técnico

