FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X50/S=17

Referência	01220.100.050
Marca	-
UBB	950351168394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033499
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Desenho técnico

