

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X90/S=17

| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 01220.100.090 |
| Marca | - |
| UBB | 950351168964 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492033574 |
| Emb. de 100 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|---------------------|
| Diâmetro | M10 |
| Comprimento | 90 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Passivado a amarelo |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

Especificação técnica

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 90 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |

Desenho técnico

