

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X110/S=17

Referência	01220.100.110
Marca	-
UBB	952351328424
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033604
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	17

Desenho técnico

