

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X45/S=19

Referência	01220.120.045
Marca	-
UBB	950351169129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033734
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Desenho técnico

