

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X70/S=19



Artigo nr.	01220.120.070
Marca	-
UBB	950351169533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033789
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M12
Comprimento (L) (mm)	70
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	19

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Desenho técnico

