

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X160/S=19



| | |
|------------|---------------------------|
| Artigo nr. | 01220.120.160 |
| Marca | - |
| UBB | 953351866801 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492033895 |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Diâmetro (d-D) | M12 |
| Comprimento (L) (mm) | 160 |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material (comprimento) | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Passivado a amarelo |
| Rosca | Métrica |
| Diâmetro de chave | 19 |

Normas

| | |
|------|------------|
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |

Especificação técnica

| | |
|---|------|
| b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$ | 36 |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$ | 49 |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 30 |
| k | 7.5 |
| P | 1.75 |
| s | 19 |

Desenho técnico

