FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X180/S=19

Referência	01220.120.180
Marca	-
UBB	952351982238
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033901
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

Desenho técnico

