

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X220/S=19

Referência	01220.120.220
Marca	-
UBB	954351334832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033932
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	220
P	1.75
s	19

### Desenho técnico

