

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X100/S=22



Artigo nr.	01220.140.100
Marca	-
UBB	950351170432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034052
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M14
Comprimento (L) (mm)	100
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	22

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Desenho técnico

