

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M16X120

Referência	01220.160.120
Marca	-
UBB	950351171349
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034250
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	120
P	2
s	24

Desenho técnico

