

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M16X240

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01220.160.240             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 954351335417              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492034342             |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Diâmetro         | M16                 |
| Comprimento      | 240 mm              |
| Classe           | 8.8                 |
| Encaixe          | Sextavado           |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada    |
| Material         | Aço                 |
| Direção da rosca | Direita             |
| Tratamento sup.  | Passivado a amarelo |
| Rosca            | Métrica             |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Especificação técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 44  |
| b (min.): L200mm          | 57  |
| b (min.): L≤125mm         | 38  |
| d-D                       | M16 |
| k                         | 10  |
| L (mm)                    | 240 |
| P                         | 2   |
| s                         | 24  |

### Desenho técnico

