FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X110

Referência	01220.200.110
Marca	-
UBB	953351853288
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034595
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

Desenho técnico

