

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X120

Referência	01220.200.120
Marca	-
UBB	950351172099
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034601
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Desenho técnico

