

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X140

Referência	01220.200.140
Marca	-
UBB	950351172172
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034625
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5
s	30

Desenho técnico

