

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X260

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01220.200.260             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 954351335581              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492034724             |
| Emb. de 10 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Diâmetro         | M20                 |
| Comprimento      | 260 mm              |
| Classe           | 8.8                 |
| Encaixe          | Sextavado           |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada    |
| Material         | Aço                 |
| Direção da rosca | Direita             |
| Tratamento sup.  | Passivado a amarelo |
| Rosca            | Métrica             |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |

### Especificação técnica

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 52   |
| b (min.): L200mm          | 65   |
| b (min.): L≤125mm         | 46   |
| d-D                       | M20  |
| k                         | 12.5 |
| L (mm)                    | 260  |
| P                         | 2.5  |
| s                         | 30   |

### Desenho técnico

