

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X280

Referência	01220.200.280
Marca	-
UBB	954351335664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034731
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	280 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Desenho técnico

