

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M24X90

Referência	01220.240.090
Marca	-
UBB	950351172412
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034939
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

### Desenho técnico

