

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M24X100

Referência	01220.240.100
Marca	-
UBB	950351172586
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034946
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Desenho técnico

