FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M24X180

Referência	01220.240.180
Marca	-
UBB	953351786793
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035028
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Desenho técnico

