

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M27X120

Referência	01220.270.120
Marca	-
UBB	954351293749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035134
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Desenho técnico

