

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M27X140



Artigo nr.	01220.270.140
Marca	-
UBB	953351868138
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035158
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M27
Comprimento (L) (mm)	140
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

Desenho técnico

