

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M27X160



Artigo nr.	01220.270.160
Marca	-
UBB	953351868393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035172
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M27
Comprimento (L) (mm)	160
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

### Desenho técnico

