

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M27X180

Referência	01220.270.180
Marca	-
UBB	953351868476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035189
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	180
P	3
s	41

Desenho técnico

