

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M30X100

Referência	01220.300.100
Marca	-
UBB	953351868708
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035233
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Desenho técnico

