

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M30X120

Referência	01220.300.120
Marca	-
UBB	954351336324
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035257
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Desenho técnico

