

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M30X130

Referência	01220.300.130
Marca	-
UBB	952351904935
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035264
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	130 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	130
P	3.5
s	46

### Desenho técnico

