

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M30X140

Referência	01220.300.140
Marca	-
UBB	953351868963
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035271
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Desenho técnico

